


Aftaster for spejl

OTP-FPKG/US-100-IPF



modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...50 DC
Strømforbrug [mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	150
Kortslutningsbeskyttelse	ja



Aftaster for spejl

OTP-FPKG/US-100-IPF

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja
Registreringsområde	
Rækkevidde mod prismespejl [m]	0,2...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	280
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Klasse B
MTTF [År]	585
Mekaniske data	
Vægt [g]	162,5
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	75 x 19 x 30
Materiale	PBT
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden
Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status
	1 x LED, gul
Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør	
Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20461
	skruetrækker
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Stik: 1 x M12; kodning: A	

Aftaster for spejl

OTP-FPKG/US-100-IPF

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

