


Aftaster for spejl

OTR-FNKG/US-100-INF

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5P502

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik

Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...50 DC
Strømforbrug [mA]	40; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	150



Aftaster for spejl

OTR-FNKG/US-100-INF

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	0,15...5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	262
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Vægt [g]	0,162
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	75 x 19 x 30
Materiale	PBT
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20461
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning



Stik: 1 x M12; kodning: A



Aftaster for spejl

OTR-FNKG/US-100-INF

Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

