


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O5P502

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Potentiometer
modtager i nedre optik
transmitter i øvre optik



Produkttegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5



Aftaster for spejl

OTP-FNKG

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	150
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl [m]	0,2...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	280
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vægt [g]	0,218
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	75 x 19 x 30
Materiale	PBT
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20441 skruetrækker
------------------	--

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Aftaster for spejl

OTP-FNKG

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = sort

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

