


## Thru-beam sensor (sender)

OTS-00KG/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OT5008

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Potentiometer  
altid en sendediode i øvre og nedre optik



## Produktegenskaber

|          |               |
|----------|---------------|
| Lys-type | Infrarødt lys |
| Kapsling | rektangulær   |

## Applikation

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Funktions princip | Thru-beam sensor |
|-------------------|------------------|

## Elektriske Data

|                       |      |               |
|-----------------------|------|---------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...55 DC    |
| Strømforbrug          | [mA] | 20; ((24 V))  |
| Kapslingsklasse       |      | II            |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja            |
| Lys-type              |      | Infrarødt lys |
| Bølgelængde           | [nm] | 880           |

## Udgange

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kortslutningsbeskyttelse         | ja      |
| Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
| Overbelastningssikret            | ja      |

## Registreringsområde

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Sender / modtager | sender |
|-------------------|--------|



## Thru-beam sensor (sender)

OTS-00KG/6M

|                                   |      |                    |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| Rækkevidde                        | [m]  | < 10               |
| Justerbar rækkevidde              |      | nej                |
| Max. Lysplet diameter             | [mm] | 524                |
| Lysspot dimensioner refererer til |      | ved max rækkevidde |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...60 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Godkendelser / Tests

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 60947-5-2 |  |
|-----|--------------|--|

## Mekaniske data

|                |      |              |
|----------------|------|--------------|
| Kapsling       |      | rektangulær  |
| Dimensioner    | [mm] | 75 x 19 x 30 |
| Materiale      |      | PBT          |
| Optikmateriale |      | PMMA         |

## Display / Betjeningsenhed

|         |       |               |
|---------|-------|---------------|
| Display | Drift | 1 x LED, grøn |
|---------|-------|---------------|

## Tilbehør

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Leverings omfang | Vinkel beslag: 1, E20441 |
|                  | skruetrækker             |


## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Tilslutning



BN =                    Ledningsfarver :  
 BU =                    brun  
                              blå