


Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OT5009

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i nedre optik

Produktegenskaber

Kapsling

rektangulær

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...55 DC

Strømforbrug

[mA]

30; ((24 V))

Kapslingsklasse

I

Polaritetsbeskyttelse

ja

Udgange

Elektrisk design

PNP

Udgangsfunktion

Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på
koblingsudgange DC

[V]

2,5

Permanent strømbelastning
på koblingsudgange DC

[mA]

250

Switchfrekvens DC

[Hz]

150

Kortslutningsbeskyttelse

ja

Type af
kortslutningsbeskyttelse

taktvis

Overbelastningssikret

ja



Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Registreringsområde			
Sender / modtager		modtager	
Rækkevidde	[m]	< 3	
Justerbar rækkevidde		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
Mekaniske data			
Kapsling		rektangulær	
Dimensioner		[mm]	75 x 19 x 30
Materiale		PBT	
Optikmateriale		PMMA	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
		Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør			
Leverings omfang		Vinkel beslag	
		skruetrækker	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Stik: 1 x M12; kodning: A			
			



Thru-beam sensor (modtager)

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Tilslutning

