


Fiberoptisk forstærker

OUF-HPKG



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	< 0,12; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand	[mm]	< 40; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests


EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	653



Fiberoptisk forstærker

OUF-HPKG

Mekaniske data		
Vægt	[g]	152
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificeret
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20211	
	skruetrækker	
Bemærkning		
Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvare NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
	modsvare NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

