


Fiberoptisk forstærker

OUF-HNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 0,12; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand [mm]	< 40; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B



Fiberoptisk forstærker

OUF-HNKG

Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,151
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificeret
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20211
		skruetrækker
Bemærkning		
Bemærkning		Aktiv ved lys (light-on) modsvarer NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
		modsvarer NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 sort

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

