


Fiberoptisk forstærker

OUF-DPKG



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 0,12; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand [mm]	< 40; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	583



Fiberoptisk forstærker

OUF-DPKG

Mekaniske data		
Vægt	[g]	151,5
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificeret
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20211	
	skruetrækker	
Bemærkning		
Bemærkning	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvare NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik	
	modsvare NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

