


## Thru-beam sensor (modtager)

OUE-HPKG



modtager i øvre optik



## Produktegenskaber

|          |               |
|----------|---------------|
| Lys-type | Infrarødt lys |
| Kapsling | rektangulær   |

## Applikation

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Funktions princip | Thru-beam sensor |
|-------------------|------------------|

## Elektriske Data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Driftspænding [V]     | 10...55 DC    |
| Strømforbrug [mA]     | 20; ((24 V))  |
| Kapslingsklasse       | II            |
| Polaritetsbeskyttelse | ja            |
| Lys-type              | Infrarødt lys |
| Bølgelængde [nm]      | 880           |

## Udgange

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Elektrisk design                                     | PNP                      |
| Udgangsfunktion                                      | Aktiv ved lys (light-on) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5                      |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250                      |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 140                      |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja                       |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis                  |
| Overbelastningssikret                                | ja                       |

## Registreringsområde

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Sender / modtager    | modtager |
| Rækkevidde [m]       | < 6      |
| Justerbar rækkevidde | ja       |

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |



## Thru-beam sensor (modtager)

OUE-HPKG

## Godkendelser / Tests

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| EMC       | EN 60947-5-2 |          |
|           | EN 55011     | Klasse B |
| MTTF [År] |              | 618      |

## Mekaniske data

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Vægt [g]          | 150             |
| Kapsling          | rektangulær     |
| Dimensioner [mm]  | 28 x 16 x 51    |
| Materiale         | PPO modificeret |
| Optikmateriale    | glas            |
| Linse orientering | Optik i siden   |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Leverings omfang | Vinkel beslag: 1, E20211 |
|------------------|--------------------------|


## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Tilslutning



|    |      |
|----|------|
| BN | brun |
| BU | blå  |
| BK | sort |

## Thru-beam sensor (modtager)

OUE-HPKG

## diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

