

## Thru-beam sensor (sender)

OUS-00KG



altid en sendediode i øvre og nedre optik



## Produktegenskaber

|          |               |
|----------|---------------|
| Lys-type | Infrarødt lys |
| Kapsling | rektangulær   |

## Applikation

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Funktions princip | Thru-beam sensor |
|-------------------|------------------|

## Elektriske Data

|                       |      |               |
|-----------------------|------|---------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...55 DC    |
| Strømforbrug          | [mA] | 20; ((24 V))  |
| Kapslingsklasse       |      | II            |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja            |
| Lys-type              |      | Infrarødt lys |
| Bølgelængde           | [nm] | 880           |

## Udgange

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Kortslutningsbeskyttelse         | ja      |
| Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
| Overbelastningssikret            | ja      |

## Registreringsområde

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Sender / modtager                 | sender             |
| Rækkevidde [m]                    | < 6                |
| Justerbar rækkevidde              | nej                |
| Max. Lysplet diameter [mm]        | 734                |
| Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Godkendelser / Tests

|      |              |          |
|------|--------------|----------|
| EMC  | EN 60947-5-2 |          |
|      | EN 55011     | Klasse B |
| MTTF | [År]         | 1801     |



## Thru-beam sensor (sender)

OUS-00KG

## Mekaniske data

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| Vægt              | [g]  | 138             |
| Kapsling          |      | rektangulær     |
| Dimensioner       | [mm] | 28 x 16 x 51    |
| Materiale         |      | PPO modificeret |
| Optikmateriale    |      | glas            |
| Linse orientering |      | Optik i siden   |

## Display / Betjeningsenhed

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Display | Drift | 1 x LED, gul |
|---------|-------|--------------|

## Tilbehør

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Leverings omfang | Vinkel beslag: 1, E20211 |
|------------------|--------------------------|


## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Tilslutning



BN =            Ledningsfarver :  
BU =            brun  
BK =            blå  
                  sort