



Thru-beam sensor (sender)

OUS-00KG/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OU5045

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



altid en sendediode i øvre og nedre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 6
Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	734
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67



Thru-beam sensor (sender)

OUS-00KG/6M

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	1801
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,258
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20211
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 sort