


Thru-beam sensor (modtager)

OUE-HPKG/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OU5047

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i øvre optik



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	140
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde


Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 6
Justerbar rækkevidde	ja



Thru-beam sensor (modtager)

OUE-HPKG/6M

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	618
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,297
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modifieret
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20211
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



BN	brun
BU	blå
BK	sort

Thru-beam sensor (modtager)

OUE-HPKG/6M

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

