OU5029

Aftaster for spejl

OUP-DPKG



modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Rækkeviddde mod prismespejl	[m]	0,15...1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	475
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde

OU5029

Aftaster for spejl

OUP-DPKG

Polariseringsfilter tilgængeligt		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60	
Kapslingsklasse		IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	687	
Mekaniske data			
Vægt	[g]	150	
Kapsling		rektangulær	
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 51	
Materiale		PPO modifiseret	
Optikmateriale		glas	
Linse orientering		Optik i siden	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør			
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20211	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



BN	brun
BU	blå
BK	sort

OU5029

Aftaster for spejl

OUP-DPKG

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve