




Aftaster for spejl

OUR-DPKG/US-100-DPS



modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produktegenskaber		
Lys-type		Infrarødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Rækkevidde mod prismspejl	[m]	0,15...3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	262



Aftaster for spejl

OUR-DPKG/US-100-DPS

Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
-----------------------------------	--------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	694

Mekaniske data

Vægt	[g]	75
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20211
------------------	--------------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

