


Diffus sensor

OUN-HPKG/6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OU5069

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	Diffus fotocelle for korte afstande
Funktions princip	Diffus sensor

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde


Tasteafstand [mm]	20...40; (hvidt papir 200 x 200 mm)
-------------------	-------------------------------------



Diffus sensor

OUN-HPKG/6M

Max. Lysplet diameter [mm]	20
Lysspot dimensioner refererer til	ved max tasteafstand
Diffus fotocelle for korte afstande	ja
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2
Mekaniske data	
Vægt [g]	295
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	28 x 16 x 51
Materiale	PPO modifieret
Optikmateriale	glas
Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør	
Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20211
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Tilslutning	



Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

BK = sort



Diffus sensor

OUN-HPKG/6M

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

