




Aftaster for spejl

OUP-HPKG/US-100-DPO



modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik



Produkttegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Strømforbrug	[mA]	30; ((24 V))
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Rækkevidde mod prismspejl	[m]	0,15...1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	475



Aftaster for spejl

OUP-HPKG/US-100-DPO

Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	687

Mekaniske data

Vægt [g]	74,5
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	28 x 16 x 51
Materiale	PPO modificeret
Optikmateriale	glas
Linse orientering	Optik i siden

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20211
------------------	--------------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning





Aftaster for spejl

OUP-HPKG/US-100-DPO

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

