


Aftaster for spejl

OUP-HNKG/US-100-DNO

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OU5032 eller OU5095

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...50 DC
Strømforbrug [mA]	30; ((24 V))
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	660

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 1,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja



Aftaster for spejl

OUP-HNKG/US-100-DNO

Polariseringsfilter tilgængeligt	ja
----------------------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	28 x 16 x 51
Materiale	PPO modifieret
Optikmateriale	glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag
------------------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

