


Fiberoptisk forstærker

OUF-HNKG/US-100-DNS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...50 DC
Strømforbrug	[mA]	35; ((24 V))
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		Aktiv ved lys (light-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	0...0,12; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand	[mm]	0...40; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--



Fiberoptisk forstærker

OUF-HNKG/US-100-DNS

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,075
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modifieret
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20211
	skruetrækker

Bemærkning


Bemærkning	Aktiv ved lys (light-on) modsvarer NC udgangsfunktion for envejs-fiberoptik
	modsvarende NO udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



Fiberoptisk forstærker

OUF-HNKG/US-100-DNS

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

