


Fiberoptisk forstærker

OUF-DNKG/US-100-DNO

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...50 DC
Strømforbrug [mA]	35; ((24 V))
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	0...0,12; (Thru-beam sensor)
Tasteafstand [mm]	0...40; (Diffus sensor)
Justerbar rækkevidde	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Fiberoptisk forstærker

OUF-DNKG/US-100-DNO

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 16 x 56
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang		Vinkel beslag
		skruetrækker

Bemærkning

Bemærkning	Aktiv ved mørke (dark-on) modsvarer NO udgangsfunktion for envejs-fiberoptik modsvarer NC udgangsfunktion for tovejs-fiberoptik	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

