


Infrarød temperatursensor

OWF-5000-BPKG

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: TW7011 + E35061 + E35065

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling

cylindrisk

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...55 DC

Strømforbrug

[mA]

< 20

Kapslingsklasse

II

Polaritetsbeskyttelse

ja

Udgange

Elektrisk design

PNP

Max. spændingfald på
koblingsudgange DC

[V]

2,5

Permanent strømbelastning
på koblingsudgange DC

[mA]

400

Switchfrekvens DC

[Hz]

1000

Kortslutningsbeskyttelse

ja




Infrarød temperatursensor

OWF-5000-BPKG

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Hysteres på måleområde	[%]	1...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse	IP 65	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	940
Mekaniske data		
Kapsling	cylindrisk	
Dimensioner	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze	
Optikmateriale	glas	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	fiberoptik med aluminium spiralslange	
Bemærkning		
Henvisninger	Artiklen kan ikke længere leveres	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x 7/8"



OW5001

Infrarød temperatursensor

OWF-5000-BPKG



Tilslutning

