


Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TW7000

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	20; ((24 V))
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	150
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Justerbar rækkevidde	ja
Bølgelængde område [μm]	6...14

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	< 500
------------------	-------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklasse	IP 65

OW5020



Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 113
Gevind betegnelse	M30 x 1,5
Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Optikmateriale	Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
	skruetrækker


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid