


Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG/US-100

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: TW7000

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling

gevindtype

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...36 DC

Strømforbrug

[mA]

20; ((24 V))

Polaritetsbeskyttelse

ja

Udgange

Elektrisk design

PNP

Max. spændingfald på
koblingsudgange DC

[V]

2,5

Permanent strømbelastning
på koblingsudgange DC

[mA]

150

Kortslutningsbeskyttelse

ja

Type af
kortslutningsbeskyttelse

taktvis

Overbelastningssikret

ja

Registreringsområde

Justerbar rækkevidde

ja

Bølgelængde område

[μm]

6...14

Reaktionstid

Reaktionstid

[s]

< 500

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...60

Kapslingsklasse

IP 65



Infrarød temperatursensor

OWI-BPKG/US-100

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	912

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype	
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 114
Gevind betegnelse	M30 x 1,5	
Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze	
Optikmateriale	Kunststof	

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
	skrueetrækker	

Bemærkning

Henvisninger	Artiklen kan ikke længere leveres	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

