


Infrarød temperatursensor

OWF-5000-ABOA

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TW7011 + E35061 + E35065

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling

cylindrisk

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

20...250 AC/DC

Beskyttet mod omvendt polaritet

nej

Udgange

Max. spændingfald på koblingsudgange DC

[V]

10,5

Max. spændingfald på koblingsudgange AC

[V]

10,5

Minimum belastningsstrøm

[mA]

15

Max. lækagestrøm

[mA]

7

Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC

[mA]

50



Infrarød temperatursensor

OWF-5000-ABOA

Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	20
Switchfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Hysteres på måleområde	[%]	1...15
------------------------	-----	--------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		cylindrisk
Dimensioner	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiale		Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør


Leverings omfang		fiberoptik med aluminium spiralslange
------------------	--	---------------------------------------

Bemærkning

Bemærkning		Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning


Stik: 1 x 7/8"



Infrarød temperatursensor

OWF-5000-ABOA

Tilslutning



Henviſning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 2 A flink