


Infrarød temperatursensor

OWL-3506-ABOA

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TW7001 + E35065

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling	cylindrisk
----------	------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...250 AC/DC
-------------------	----------------

Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
---------------------------------	-----

Udgange

Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	10,5
---	------

Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	10,5
---	------

Minimum belastningsstrøm [mA]	15
-------------------------------	----

Max. lækagestrøm [mA]	7
-----------------------	---

Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
--	-----------------------

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	50
--	----

Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
---	------------------------

Switchfrekvens AC [Hz]	20
------------------------	----

Switchfrekvens DC [Hz]	25
------------------------	----

Kortslutningssikret	nej
---------------------	-----

Overbelastningssikret	nej
-----------------------	-----




Infrarød temperatursensor


OWL-3506-ABOA

Registreringsområde		
Hysteresi på måleområde	[%]	1...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling		cylindrisk
Dimensioner	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiale		Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Stik: 1 x 7/8"



Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink