




Infrarød temperatursensor

OWS-7520-ABOA



Produktegenskaber

Kapsling

cylindrisk

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

20...250 AC/DC

Beskyttet mod omvendt polaritet

nej

Udgange

Max. spændingfald på koblingsudgange DC

[V]

10,5

Max. spændingfald på koblingsudgange AC

[V]

10,5

Minimum belastningsstrøm

[mA]

15

Max. lækagestrøm

[mA]

7

Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC

[mA]

50

Kort-tid strømbeastning på switchudgange

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Switchfrekvens AC

[Hz]

20

Switchfrekvens DC

[Hz]

25

Kortslutningssikret

nej

Overbelastningssikret

nej

Registreringsområde

Hysteres på måleområde

[%]

1...15

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...60

Kapslingsklasse

IP 65



Infrarød temperatursensor

OWS-7520-ABOA

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	cylindrisk
Dimensioner [mm]	Ø 58 / L = 150
Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Optikmateriale	glas

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning


Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 7/8"



Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A flink