


Thru-beam sensor (sender)

OWS-OOKG/AS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OJ5008

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	15; ((36 V))
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 4
Max. Lysplet diameter [mm]	320
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65



Thru-beam sensor (sender)

OWS-OOKG/AS

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	36 x 60 x 10
Materiale	ABS glasfiberforstærket
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

