


Infrarød temperatursensor

OWS-3520-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: TW7001 + E35065

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Kapsling	cylindrisk
----------	------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...55 DC
Strømforbrug [mA]	< 20
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	400
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Hysteres på måleområde [%]	1...15
----------------------------	--------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklasse	IP 65



Infrarød temperatursensor

OWS-3520-BPKG

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling	cylindrisk	
Dimensioner [mm]	Ø 58 / L = 150	
Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze	
Optikmateriale	glas	

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 7/8"



Tilslutning

