


Tryksensor med LED bar display

PB-250-SBR14-HFBOW/LS/ IV

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: PN4221 + E30058

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 LED række visning
2 Programmeringsknap



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Måleområde [bar]	0...250
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind

Applikation

Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Betinget velegnet til	ved luftformige medier er anvendelsesområdet begrænset til maks. 25 bar
Medietemperatur [°C]	-25...70
Min. sprængningstryk [bar]	850
Trykbestandig [bar]	400
Tryktype	relativt tryk



Tryksensor med LED bar display

PB-250-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	102...132 AC
Strømforbrug	[mA]	20
Power-on forsinkelse	[s]	0,35
Integreret "Watchdog"		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 1
Udgange		
Total antal udgange		1
Udgangssignal		switch signal
Antal digitale udgange		1
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej
Måle/indstillingsområde		
Måleområde	[bar]	0...250
Set punkt SP	[bar]	12,5...250
Reset punkt rP	[bar]	7,5...245
I step af	[bar]	2,5
Bemærk om hysteres		justerbar
Nøjagtighed / afvigelser		
Præcision for koblingspunkt	[% af slutværdi]	< ± 2,0
Gentagelsesnøjagtighed	[% af slutværdi]	< ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K)
Temperaturdrift pr. 10 K		< ± 0,3
Software / Programming		
Justering af koblingspunkt		Programmeringsknap
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Materiale		EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rustfri stål (1.4301 / 304)



Tryksensor med LED bar display

PB-250-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Materiale, i kontakt med mediet	FKM; Keramik; rustfri stål (1.4305 / 303)
Min. trykcyklusser	100 millioner
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Drossel element integreret	nej (kan eftermonteres)

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	LED, gul
	måleværdier	10 x LED, grøn opløsning 10 % af slutværdien

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A



Tilslutning

