

Tryktransmitter

PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: PT5414

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 pakning
tilspændingsmoment 25 Nm



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
Måleområde [bar]	0...16
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind

Applikation

Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Medietemperatur [°C]	-25...90
Min. sprængningstryk [bar]	600
Trykbestandig [bar]	60
Tryktype	relativt tryk

Elektriske Data

Driftspænding [V]	8,5...36 DC
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
-------------------------	--------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
---------------------	---



Tryktransmitter

PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Udgangssignal	analog signal	
Antal analoge udgange	1	
Analog strømudgang [mA]	4...20	
Max. belastning [Ω]	775; (U _b = 24 V; (U _b - 8,5 V) / 20 mA)	
Måle/indstillingsområde		
Måleområde [bar]	0...16	
Nøjagtighed / afvigelser		
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving]	< ± 0,15; (med temperatur udsving <10 K)	
Karakteristikafvigelse [% af udsving]	< ± 2,5; (inkl. afdrift for indskruningsmoment, nulpunkt- og spændviddefejl)	
Linearitetsafvigelse [% af udsving]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)	
Hysteresef afvigelse [% af udsving]	< ± 0,25	
Langtidsstabilitet [% af udsving]	< ± 0,1; (pr 6 måneder)	
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K]	< ± 0,15; (-25...90 °C)	
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K]	< ± 0,2; (-25...90 °C)	
Reaktionstid		
Trin responstid analog udgang [ms]	3	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90	
Lagringstemperatur [°C]	-40...100	
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV Koblingsklemme
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV Signal for DC-enheder
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vægt [g]	218	
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PA	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM	
Min. trykcyklusser	50 millioner	
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind	



Tryktransmitter

PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Bemærkning

Bemærkning

BFSL = Best Fit Straight Line

LS = Grænsepunkts-indstilling

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

