




Flush tryksensor

PF-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: PM1503 + E30482
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 7-segment LED display
- 2 Programmeringsknap



Produktegenskaber					
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1			
Måleområde		-1...25 bar	-15...363 psi	-0,1...2,5 MPa	
Procestilslutning		gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind			
Applikation					
Special funktion		guldbelagte kontakter			
Applikation		plan monterbar til levnedsmiddel industrien			
Montering		drejeligt hus 350°			
Medie		tykthflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser			
Medietemperatur		[°C]			-25...80
Min. sprængningstryk		200 bar	2900 psi	20 MPa	
Trykbestandig		100 bar	1450 psi	10 Mpa	
Tryktype		relativt tryk; vakuum			
Ingen døde områder		ja			
Elektriske Data					
Driftspænding		[V]			20...30 DC
Strømforbrug		[mA]			< 60



Flush tryksensor

PF-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	0,2
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
-------------------------	---

Udgange

Total antal udgange	2
Udgangssignal	switch signal; analog signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design	PNP/NPN
Antal digitale udgange	2
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	< 170
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang [mA]	4...20; (skalerbar 1:4)
Max. belastning [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Analog spændingsudgang [V]	0...10; (skalerbar 1:4)
Min. Belastningsmodstand [Ω]	2000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-1...25 bar	-15...363 psi	-0,1...2,5 MPa
Set punkt SP	-0,8...25 bar	-12...363 psi	-0,08...2,5 MPa
Reset punkt rP	-0,9...24,9 bar	-13...362 psi	-0,09...2,49 MPa
Analog startpunkt	-1...18,8 bar	-15...272 psi	-0,1...1,88 MPa
Analog slutpunkt	5,3...25 bar	76...363 psi	0,53...2,5 MPa
I step af	0,1 bar	1 psi	0,01 MPa
Fabriksindstilling		SP1 = 6,3 bar	rP1 = 5,8 bar
		ASP = 0,0 bar	AEP = 25,0 bar

Nøjagtighed / afvigelser

Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving]	< ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)
Karakteristikaftagelse [% af udsving]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, linearitet inkl. hysteres og gentagelsesnøjagtighed, grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsafvigelse [% af udsving]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysteres afvigelse [% af udsving]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langtidsstabilitet [% af udsving]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)



Flush tryksensor

PF-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Temperatur koefficient nul punkt		< ± 0,1; (0...80 °C)
[% af udsving / 10 K]		
Temperatur koefficient måleområde		< ± 0,2; (0...80 °C)
[% af udsving / 10 K]		
Reaktionstid		
Reaktionstid	[ms]	< 3
Dæmpning af proces værdi dAP	[s]	0...4
Dæmpning af den analoge udgang dAA i trin	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. reaktionstid analog udgang	[ms]	3
Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder		hysteres / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; nul punkt; måleområde
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	170
Mekaniske data		
Vægt	[g]	269,65
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiale, i kontakt med mediet		Keramik (99,9 % Al ₂ O ₃); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. trykcyklusser		100 millioner
Procestilslutning		gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, rød
	Display	7-segment LED display
	måleværdier	7-segment LED display
Udlæsnings enhed		bar; psi; MPa
Bemærkning		
Henvisninger		Artiklen kan ikke længere leveres
Emballage-enheder		1 stk.

PF2953



Flush tryksensor





PF-025-REB34-MFRKG/US/ /P

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



OUT1
OUT2

Switch udgang
Switch udgang
analog udgang