

Tryksensor med display

PE-040PSBN14-KFPKG/US/ /E

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 7-segment LED display
2 Programmeringsknop



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Måleområde [psi]	0...400
Procestilslutning	gevind tilslutning 1/4" NPT udvendig gevind

Applikation

Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Kan ikke bruges til	Olier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Min. sprængningstryk [psi]	5075
Trykbestandig [psi]	1500
Tryktype	relativt tryk

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 60
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	0,2
Integreret "Watchdog"	ja



Tryksensor med display

PE-040PSBN14-KFPKG/US/ /E

Indgange / Udgange												
Antal inputs og outputs			Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1									
Udgange												
Total antal udgange			2									
Udgangssignal			switch signal; analog signal; (konfigurerbar)									
Elektrisk design			PNP									
Antal digitale udgange			1									
Max. spændingfald på koblingsudgange DC		[V]	2									
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC		[mA]	250									
Antal analoge udgange			1									
Analog strømodgang		[mA]	4...20									
Max. belastning		[Ω]	500									
Kortslutningsbeskyttelse			ja									
Type af kortslutningsbeskyttelse			taktvis									
Overbelastningssikret			ja									
Måle/indstillingsområde												
Måleområde		[psi]	0...400									
Set punkt SP		[psi]	4...400									
Reset punkt rP		[psi]	2...398									
I step af		[psi]	2									
Nøjagtighed / afvigelser												
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi]			< ± 1,5									
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi]			< ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K)									
Karakteristikafvigelse [% af slutværdi]			< ± 1,0									
Temperaturdrift pr. 10 K			< ± 0,3									
Reaktionstid												
Justerbar responstid på en koblingsudgang og den resulterende switchfrekvens			Reaktionstid (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
			Koblingsfrekvens	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Reaktionstid		[ms]	Ved rektangular tryk karakteristik; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; reset punkt (rPx) = 30 %									
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr		[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Max. reaktionstid analog udgang		[ms]	3									
Software / Programmering												
Justerings af koblingspunkt			Programmeringsknap									
Omgivende forhold												
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...80									
Lagringstemperatur		[°C]	-40...100									
Kapslingsklasse			IP 67									



Tryksensor med display

PE-040PSBN14-KFPKG/US/ /E

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniske data

Materiale	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rustfri stål (1.4301 / 304)	
Materiale, i kontakt med mediet	EPDM/X; Keramik; rustfri stål (1.4305 / 303)	
Min. trykcyklusser	100 millioner	
Procestilslutning	gevind tilslutning 1/4" NPT udvendig gevind	

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	LED, rød
	Display	7-segment LED display
	måleværdier	7-segment LED display

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

