


PG2799



Flush tryksensor med analog display

PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P



- 1 analog display
- 2 alfanumerisk display 4-cifre
- 3 Sensorfelt (rogrammeringstaste)

ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA Reg31 UK CA

Produkttegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1		
Måleområde	-1...1 bar	-1000...1000 mbar	-14,5...14,5 psi
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario		

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter	
Applikation	plan monterbar til levnedsmiddel industrien	
Medie	tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser	
Medietemperatur [°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
Min. sprængningstryk	30 bar	435 psi
Trykbestandig	10 bar	145 psi
Tryktype	relativt tryk; vakuum	
Ingen døde områder	ja	
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar]	10	



Flush tryksensor med analog display

PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	18...32 DC	
Strømforbrug	[mA]	< 70; (24 V)	
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Kapslingsklasse		III	
Polaritetsbeskyttelse		ja	
Power-on forsinkelse	[s]	6	
Måleprincip		hydrostatisk	
Integreret "Watchdog"		ja	
Indgange / Udgange			
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1	
Udgange			
Total antal udgange		2	
Udgangssignal		switch signal; analog signal; (konfigurerbar)	
Elektrisk design		PNP/NPN	
Antal digitale udgange		1	
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250	
Switchfrekvens DC	[Hz]	50	
Antal analoge udgange		1	
Analog strømudgang	[mA]	4...20, inverterbar; (skalerbar)	
Max. belastning	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Kortslutningsbeskyttelse		ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis	
Overbelastningssikret		ja	
Måle/indstillingsområde			
Måleområde	-1...1 bar	-1000...1000 mbar	-14,5...14,5 psi
Set punkt SP	-0,998...1,6 bar	-14,48...23,2 psi	
Reset punkt rP	-1...1,598 bar	-14,5...23,18 psi	
Analog startpunkt	-1...1,1 bar	-14,5...15,96 psi	
Analog slutpunkt	-0,5...1,6 bar	-7,26...23,2 psi	
I step af	0,001 bar	0,02 psi	
Nøjagtighed / afvigelser			
Præcision for koblingspunkt [% af udsving]		< ± 0,2; (Turn down 1:1)	
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving]		< ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)	
Karakteristikaftagelse [% af udsving]		< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysteres og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1)	
Linearitetsafvigelse [% af udsving]		< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Hysteres afvigelse		< ± 0,15; (Turn down 1:1)	



Flush tryksensor med analog display

PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

	[% af udsving]	
Langtidsstabilitet	[% af udsving]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; pr år)
Temperatur koefficient nul punkt		$< \pm 0,05$; (0...70 °C)
	[% af udsving / 10 K]	
Temperatur koefficient måleområde		$< \pm 0,15$; (0...70 °C)
	[% af udsving / 10 K]	
Reaktionstid		
Reaktionstid	[ms]	< 10
Dæmpning af proces værdi dAP	[s]	0,01...30
Dæmpning af den analoge udgang dAA	[s]	0,01...30
Trin responstid analog udgang	[ms]	25
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	100
Bemærk om godkendelse		fabriks certifikat tilgængelig som download på www.factory-certificate.ifm
Mekaniske data		
Vægt	[g]	518,75
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; skue glas: Lamineret sikkerhedsglas 4 mm
Materiale, i kontakt med mediet		Keramik (99,9 % Al ₂ O ₃); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. trykcyklusser		100 millioner
Procestilslutning		gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario
Display / Betjeningsenhed		
Display	Udlæsnings enhed	2 x LED, grøn
	udgangs status	LED, gul
	koblingspunkter	LED ring, rød
	Display	alfanumerisk display, rød 4-cifre
	måleværdier	analog display, 0...350° rotérbar ,viseren er ikke synlig i strømløs tilstand
	måleværdier	alfanumerisk display, rød 4-cifre
Med viser		ja
Udvidet måleområde i display (max.)	1,6 bar	23,2 psi




Flush tryksensor med analog display

PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P



Bemærkning	
Bemærkning	Nøjagtighed i det udvidede display område: 1,5 % af området switch punkt nøjagtighed i det udvidede display område: 1,5 % af området
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



OUT1 Switch udgang
OUT2 analog udgang