


PI2306



Flush tryksensor med display

PI-2,5BREZ02-MFRKG/US/ IP



1: alfanumerisk display 4-cifre
2: Status LEDs
3: Programmeringsknap

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM

Produktegenskaber			
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1	
Måleområde		-0,124...2,5 bar	-1,8...36,27 psi -12,4...250 kPa
Procestilslutning		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Applikation			
Special funktion		guldbelagte kontakter	
Applikation		plan monterbar til levnedsmiddel industrien	
Medie		tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser	
Medietemperatur [°C]		-20...200	
Min. sprængningstryk		50 bar	725 psi 5000 kPa
Trykbestandig		20 bar	290 psi 2000 kPa
Tryktype		relativt tryk	
Elektriske Data			
Min. isolationsmodstand [MΩ]		100; (500 V DC)	



Flush tryksensor med display

PI-2,5BREZ02-MFRKG/US/ IP

Kapslingsklasse	III		
Polaritetsbeskyttelse	ja		
Integreret "Watchdog"	ja		
2-leder			
Driftspænding	[V]	20...32 DC	
Strømforbrug	[mA]	3,6...21	
Power-on forsinkelse	[s]	1	
3-leder			
Driftspænding	[V]	18...32 DC	
Strømforbrug	[mA]	< 45	
Power-on forsinkelse	[s]	0,5	
Indgange / Udgange			
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1		
Udgange			
Total antal udgange	2		
Udgangssignal	switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar)		
Elektrisk design	PNP/NPN		
Antal digitale udgange	2		
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)		
Antal analoge udgange	1		
Analog strømudgang	[mA]	4...20, inverterbar; (skalerbar)	
Kortslutningsbeskyttelse	ja		
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis		
Overbelastningssikret	ja		
2-leder			
Max. belastning	[Ω]	300	
3-leder			
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250	
Switchfrekvens DC	[Hz]	125	
Max. belastning	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Måle/indstillingsområde			
Måleområde	-0,124...2,5 bar	-1,8...36,27 psi	-12,4...250 kPa
Set punkt SP	-0,12...2,5 bar	-1,74...36,27 psi	-12...250 kPa
Reset punkt rP	-0,124...2,496 bar	-1,8...36,21 psi	-12,4...249,6 kPa
Analog startpunkt	-0,124...1,88 bar	-1,8...27,27 psi	-12,4...188 kPa
Analog slutpunkt	0,5...2,5 bar	7,26...36,27 psi	50...250 kPa
I step af	0,002 bar	0,03 psi	0,2 kPa
Fabriksindstilling		SP1 = 0,624 bar	rP1 = 0,574 bar
		SP2 = 1,874 bar	rP2 = 1,824 bar
		ASP = 0,000 bar	AEP = 2,500 bar



Flush tryksensor med display

PI-2,5BREZ02-MFRKG/US/ IP

Nøjagtighed / afvigelser		
Præcision for koblingspunkt [% af udsving]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)	
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving]	< ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)	
Karakteristikaftvigelse [% af udsving]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysteres og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1)	
Linearitetsafvigelse [% af udsving]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Hysteres afvigelse [% af udsving]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Langtidsstabilitet [% af udsving]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)	
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K]	< ± 0,2; (0...200 °C)	
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K]	< ± 0,15; (0...200 °C)	
Reaktionstid		
Dæmpning af proces værdi dAP [s]	0...30	
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s]	0,01...99,99	
2-leder		
Trin responstid analog udgang [ms]	45	
3-leder		
Min. reaktionstid på koblingsudgang (dAP) [ms]	3	
Trin responstid analog udgang [ms]	7	
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.0	
SDCI-Norm	IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002	
Profil	Ingen profil	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Processdata analog	1	
Processdata binær	2	
Min. Process-cyklustid [ms]	2,3	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	105
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	



Flush tryksensor med display

PI-2,5BREZ02-MFRKG/US/ IP

Bemærk omgivelsestemperatur		Medietemperatur: ≤ 160 °C
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...65
Bemærk omgivelsestemperatur		Medietemperatur: ≤ 200 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	142
Bemærk om godkendelse	Et gratis 6-punkts kalibreringscertifikat er inkluderet.	

Mekaniske data

Vægt	[g]	1194,7
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L)	
Min. trykcyklusser	10 millioner	
Procestilslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	< 0,38 / -	
Fyld væske for trykoverførsel	NEOBEE (fødevareklasse, FDA-kompatibel)	
Membran diameter	[mm]	47,5

Display / Betjeningsenhed

Display	Udlæsnings enhed	LED, grøn
	udgangs status	LED, gul
	Display	alfanumerisk display, 4-cifre
	måleværdier	alfanumerisk display, 4-cifre
Udlæsnings enhed	bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % af måleområdet	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------





Flush tryksensor med display

PI-2,5BREZ02-MFRKG/US/ IP

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



OUT	Tilslutning til 2-leder operation : analog udgang
OUT1	Tilslutning til 3-leder operation : Switch udgang
OUT2	IO-Link Switch udgang analog udgang
	Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2
	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid