


PM1718



Flush tryk transmitter

PM-,40BREA01-E-ZVG/US



- 1 møtrik med paknings ring (DIN EN ISO 1179-2)
- 2 udvendig gevind G1 (Aseptoflex Vario)
- 3 not for pakningsring



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1			
Måleområde	-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar	-0,725...5,8 psi	-5...40 kPa
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario			

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter		
Måleelement	keramisk-kapacitiv trykmålecelle		
Temperaturovervågning	nej		
Applikation	plan monterbar til levnedsmiddel industrien		
Medie	tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser		
Medietemperatur [°C]	-25...150		
Min. sprængningstryk	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Trykbestandig	8000 mbar	116 psi	800 kPa
Vacuum modstand [mbar]	-1000		
Tryktype	relativt tryk		
Ingen døde områder	ja		

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)



Flush tryk transmitter

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Kapslingsklasse	III			
Polaritetsbeskyttelse	ja			
Måleprincip	hydrostatisk			
Integreret "Watchdog"	ja			
2-leder				
Strømforbrug	[mA]	3,5...21,5		
Power-on forsinkelse	[s]	1		
3-leder				
Strømforbrug	[mA]	< 45		
Power-on forsinkelse	[s]	0,5		
Indgange / Udgange				
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1			
Udgange				
Total antal udgange	2			
Udgangssignal	analog signal; IO-Link; (konfigurerbar)			
Antal digitale udgange	1; (IO-Link)			
Antal analoge udgange	1			
Analog strømudgang	[mA]	4...20; (skalerbar)		
Max. belastning	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)		
Kortslutningssikret	ja			
Overbelastningssikret	ja			
Måle/indstillingsområde				
Måleområde	-0,05...0,4 bar	-50...400 mbar	-0,725...5,8 psi	-5...40 kPa
Analog startpunkt	-50...320 mbar	-0,725...4,641 psi	-5...32 kPa	
Analog slutpunkt	30...400 mbar	0,435...5,802 psi	3...40 kPa	
I step af	0,1 mbar	0,001 psi	0,01 kPa	
Fabriksindstilling	ASP = 0,0 mbar	AEP = 400 mbar		
Nøjagtighed / afvigelser				
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving]	< ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)			
Karakteristikaftvigelse [% af udsving]	< ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (inkl. nul punkt og måleområde fejl, ulinearitet, hysteres; Turn down 1:1)			
Linearitetsafvigelse [% af udsving]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Hysteres afvigelse [% af udsving]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Langtidsstabilitet [% af udsving]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)			
Total afvigelse over temperatur området	Temperaturområde		total afvigelse	
	-25...15 °C		Karakteristikaftvigelse ± 0,1 % af spændvidden / 10 K	
	15...80 °C		Karakteristikaftvigelse	
	80...150 °C		Karakteristikaftvigelse ± 0,15 % af spændvidden / 10 K	
Henvisning	for yderligere detaljer bemærk sektioners diagrammer samt grafer			



Flush tryk transmitter

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Reaktionstid		
Dæmpning af den analoge udgang dAA	[s]	0...4
2-leder		
Trin responstid analog udgang	[ms]	30
3-leder		
Trin responstid analog udgang	[ms]	7
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Processdata analog	3	
Min. Process-cyklostid	[ms]	3,2
IO-Link opløsning tryk	[mbar]	0,1
IO-Link funktioner (acykliske)	applikations specifik tag; intern temperatur	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1410
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	364
Mekaniske data		
Vægt	[g]	272,05
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT	
Materiale, i kontakt med mediet	Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. trykcyklusser	100 millioner	
Tilspændingsmoment	[Nm]	35
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1 udvendig gevind Aseptoflex Vario	
Display / Betjeningsenhed		
Udlæsnings enhed	mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Flush tryk transmitter


PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt




Tilslutning



- 1 Tilslutning til 2-leder operation (analog)
- 2 Tilslutning til 3-leder operation (analog / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
- OUT2 : analog udgang

diagrammer og grafer

omgivelses temperaturens
indflydelse på nøjagtigheden



X temperatur
Y total afvigelse