




Tryksensor med display

PN-,25-REN14-MFRKG/US/ IV



- 1 alfanumerisk display 4-cifre rød/grøn
- 2 LEDs Udlæsnings enhed / udgangs status
- 3 Programmeringsknap
- 4 husets overdel kan drejes 345°



Produktegenskaber				
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1			
Måleområde	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH2O	-1,25...25 kPa -127...2549 mmWS
Procestilslutning	gevind tilslutning 1/4" NPT udvendig gevind			
Applikation				
Special funktion	guldbelagte kontakter			
Måleelement	keramisk-kapacitiv trykmålecelle			
Applikation	til industriel anvendelse			
Medie	væsker og gasser			
Medietemperatur [°C]	-25...80			
Min. sprængningstryk	30000 mbar	12000 inH2O	3000 kPa	306000 mmWS
Trykbestandig	10000 mbar	4000 inH2O	1000 kPa	102000 mmWS
Vacuum modstand [mbar]	-1000			
Tryktype	relativt tryk			
MAWP (for applikationer iht. CRN)	10 bar	10000 mbar	4000 inH2O	1000 kPa
Elektriske Data				
Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)			
Strømforbrug [mA]	< 35			
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)			



Tryksensor med display

PN-,25-REN14-MFRKG/US/ IV

Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	0,3
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
-------------------------	---

Udgange

Total antal udgange	2
Udgangssignal	switch signal; analog signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design	PNP/NPN
Antal digitale udgange	2
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	< 500
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang [mA]	4...20; (skalerbar 1:5)
Max. belastning [Ω]	500
Analog spændingsudgang [V]	0...10; (skalerbar 1:5)
Min. Belastningsmodstand [Ω]	2000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Måle/indstillingsområde

Måleområde	-0,0125...0,25 bar	-12,5...250 mbar	-5...100,4 inH2O	-1,25...25 kPa	-127...2549 mmWS
Analog startpunkt	-12,5...200 mbar	-5...80,2 inH2O	-1,25...20 kPa	-125...2040 mmWS	
Analog slutpunkt	37,5...250 mbar	15...100,4 inH2O	3,75...25 kPa	385...2550 mmWS	

Factory setting / CMPT = 2

Set punkt SP	-11...250 mbar	-4,4...100,4 inH2O	-1,09...25 kPa	-110...2550 mmWS
Reset punkt rP	-12...249 mbar	-4,8...100 inH2O	-1,2...24,9 kPa	-120...2540 mmWS
Min. difference mellem SP og rP	1,5 mbar	0,6 inH2O	0,15 kPa	15 mmWS
I step af	0,5 mbar	0,2 inH2O	0,05 kPa	5 mmWS

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Set punkt SP	-10,9...250 mbar	-4,4...100,4 inH2O	-1,09...25 kPa	-112...2550 mmWS
Reset punkt rP	-12...249 mbar	-4,8...100 inH2O	-1,2...24,9 kPa	-122...2539 mmWS
Min. difference mellem SP og rP	1,1 mbar	0,5 inH2O	0,11 kPa	11 mmWS
I step af	0,1 mbar	0,1 inH2O	0,01 kPa	1 mmWS

Nøjagtighed / afvigelser

Præcision for koblingspunkt [% af udsving]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
Gentagelsesnøjagtighed	< ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)



Tryksensor med display

PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V

	[% af udsving]	
Karakteristikaftvigelse		$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling)
	[% af udsving]	
Hysteres afvigelse		$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1)
	[% af udsving]	
Langtidsstabilitet		$< \pm 0,05$; (Turn down 1:1; pr 6 måneder)
	[% af udsving]	
Temperatur koefficient nul punkt		$< \pm 0,2$; (-0...80 °C)
	[% af udsving / 10 K]	
Temperatur koefficient måleområde		$< \pm 0,2$; (-0...80 °C)
	[% af udsving / 10 K]	
Henvisning		switch punkt nøjagtighed, linearitets fejl iht DNV GL: $< \pm 1\%$; $< \pm 1\%$
Reaktionstid		
Reaktionstid	[ms]	$< 1,5$
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr	[s]	0...50
Dæmpning af proces værdi dAP	[s]	0...4
Dæmpning af den analoge udgang dAA	[s]	0...4
Max. reaktionstid analog udgang	[ms]	3
Software / Programming		
Parameter indstillingsmuligheder		hysteres / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed; strøm/spænding udgang
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		ja
Nødvendig masterport klasse		A; (når pin 2 ikke er forbundet: B)
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	476
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	992
Henvisning		For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads"
Factory setting / CMPT = 2		
Profil		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. Process-cyklustid	[ms]	2,3
IO-Link opløsning tryk	[mbar]	0,1
IO-Link proces data (cykliske)	Funktion	bit længde
	tryk	14
	binær koblings information	2
IO-Link funktioner (acykliske)		applikations specifik tag



Tryksensor med display

PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V

Status_B High Resolution / CMPT = 3			
Profil		Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Min. Process-cyklostid	[ms]	3	
IO-Link opløsning tryk	[mbar]	0,1	
IO-Link proces data (cykliske)		Funktion	bit længde
		tryk	16
		enheds status	4
		binær koblings information	2
IO-Link funktioner (acykliske)		applikations specifik tag	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...80
Lagringstemperatur		[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Chokbestandig		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF		[År]	145
UL godkendelse		UL godkendelsesnummer	J012
Direktiv om trykudstyr		Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel	
Mekaniske data			
Vægt		[g]	246
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); Al2O3 (96%; Keramik); FKM	
Min. trykcyklusser		100 millioner	
Tilspændingsmoment		[Nm]	> 50; (Afhængig af smøring, tætning og trykbelastning)
Procestilslutning		gevind tilslutning 1/4" NPT udvendig gevind	
Drossel element integreret		nej (kan eftermonteres)	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Udlæsnings enhed	4 x LED, grøn (mbar, mmWS, kPa, inH2O)
		udgangs status	2 x LED, gul
		måleværdier	alfanumerisk display, rød/grøn 4-cifre
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	



Tryksensor med display


PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



OUT1	Switch udgang IO-Link
OUT2	Switch udgang analog udgang
	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid