




Tryksensor med display

PN-010-RBM12-HFPKG/US/.../V

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 7-segment LED display
2 Programmeringsknap



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 1
Måleområde [bar]	0...10
Procestilslutning	gevind tilslutning M12 x 1,5 Indvendigt gevind ISO 6149

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Applikation	til industriel anvendelse
Medie	væsker og gasser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Min. sprængningstryk [bar]	150
Trykbestandig [bar]	50
Tryktype	relativt tryk

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 60
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	0,2
Integreret "Watchdog"	ja



Tryksensor med display

PN-010-RBM12-HFPKG/US/.../V

Indgange / Udgange												
Antal inputs og outputs			Antal digitale udgange: 1									
Udgange												
Total antal udgange			1									
Udgangssignal			switch signal									
Elektrisk design			PNP									
Antal digitale udgange			1									
Udgangsfunktion			normally open / normally closed; (parametrerbar)									
Max. spændingfald på koblingsudgange DC		[V]	2									
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC		[mA]	250									
Kortslutningsbeskyttelse			ja									
Type af kortslutningsbeskyttelse			taktvis									
Overbelastningssikret			ja									
Måle/indstillingsområde												
Måleområde		[bar]	0...10									
Set punkt SP		[bar]	0,1...10									
Reset punkt rP		[bar]	0,05...9,95									
I step af		[bar]	0,05									
Nøjagtighed / afvigelser												
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi]			< ± 1,0									
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi]			< ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K)									
Temperaturdrift pr. 10 K			< ± 0,3									
Reaktionstid												
Justerbar responstid på en koblingsudgang og den resulterende switchfrekvens			Reaktionstid (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
			Koblingsfrekvens	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Reaktionstid		[ms]	Ved rektangulær tryk karakteristisk; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; reset punkt (rPx) = 30 %									
Justerbar tidsforsinkelse dS, dr		[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Software / Programmering												
Justerings af koblingspunkt			Programmeringsknap									
Parameter indstillingsmuligheder			hysteres / vindue; normally open / normally closed; switch-on/switch-off delay; Dæmpning									
Omgivende forhold												
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...80									
Lagringstemperatur		[°C]	-40...100									
Kapslingsklasse			IP 65									



Tryksensor med display

PN-010-RBM12-HFPKG/US/.../V

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	Ø 34 / L = 91,5
Materiale	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; rustfri stål (1.4301 / 304)	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM	
Min. trykcyklusser	100 millioner	
Procestilslutning	gevind tilslutning M12 x 1,5 Indvendigt gevind ISO 6149	

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	LED, rød
	Display	7-segment LED display
	måleværdier	7-segment LED display

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

