


Tryktransmitter

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: PT5401

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 pakning
tilspændingsmoment 25 Nm



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1		
Måleområde	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind		

Applikation

Applikation	til industriel anvendelse		
Medie	væsker og gasser		
Medietemperatur [°C]	-25...90		
Min. sprængningstryk	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Trykbestandig	400 bar	5800 psi	40 MPa
Tryktype	relativt tryk		

Elektriske Data

Driftspænding [V]	8,5...36 DC		
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)		
Kapslingsklasse	III		
Polaritetsbeskyttelse	ja		

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
-------------------------	--------------------------

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangssignal	analog signal



Tryktransmitter

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Antal analoge udgange	1		
Analog strømudgang [mA]	4...20		
Max. belastning [Ω]	775; (U _b = 24 V; (U _b - 8,5 V) / 20 mA)		
Måle/indstillingsområde			
Måleområde	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Nøjagtighed / afvigelser			
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving]	< ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K)		
Karakteristikafvigelse [% af udsving]	< ± 1,0; (inkl. afdrift for indskruningsmoment, nulpunkt- og spændviddefejl)		
Linearitetsafvigelse [% af udsving]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)		
Hysteres afvigelse [% af udsving]	< ± 0,2		
Langtidsstabilitet [% af udsving]	< ± 0,1; (pr 6 måneder)		
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K]	< ± 0,1; (-25...90 °C)		
Reaktionstid			
Trin responstid analog udgang [ms]	3		
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90		
Lagringstemperatur [°C]	-40...100		
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K		
Godkendelser / Tests			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV Koblingsklemme	
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV Signal for DC-enheder	
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V	
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [År]	1579		
Direktiv om trykudstyr	Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel		
Mekaniske data			
Vægt [g]	82,5		
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PA		
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM		
Min. trykcyklusser	50 millioner		
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind		



Tryktransmitter

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Drossel element integreret

nej (kan eftermonteres)

Bemærkning

Bemærkning

BFSL = Best Fit Straight Line

LS = Grænsepunkts-indstilling

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

