




Tryksensor med display

PN-025-RBR14-QFRKG/US/ /V

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: PN7093
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 alfanumerisk display 4-cifre
- 2 LEDs Udlæsnings enhed / udgangs status
- 3 Programmeringsknap



Produktegenskaber			
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 2	
Måleområde	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind		
Applikation			
Special funktion	guldbelagte kontakter		
Medie	væsker og gasser		
Medietemperatur	-25...80		
Min. sprængningstryk	350 bar	5075 psi	35 MPa
Trykbestandig	150 bar	2175 psi	15 Mpa
Tryktype	relativt tryk		
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	18...36 DC; (iht. SELV/PELV)	
Strømforbrug	[mA]	< 50	
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Kapslingsklasse		III	
Polaritetsbeskyttelse		ja	



Tryksensor med display

PN-025-RBR14-QFRKG/US/ /V

Overspændingsbeskyttelse	ja; (< 40 V)
Power-on forsinkelse [s]	0,3
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	2
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP/NPN
Antal digitale udgange	2
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	< 170
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis

Måle/indstillingsområde

Måleområde	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
Set punkt SP	0,2...25 bar	4...362 psi	0,02...2,5 MPa
Reset punkt rP	0,1...24,9 bar	2...360 psi	0,01...2,49 MPa
I step af	0,1 bar	2 psi	0,01 MPa

Nøjagtighed / afvigelser

Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi]	< ± 0,5
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi]	< ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K)
Karakteristikaftvigelse [% af slutværdi]	< ± 0,5
Hysteres afvigelse [% af slutværdi]	< ± 0,25
Langtidsstabilitet [% af slutværdi]	< ± 0,05
Temperaturdrift pr. 10 K	< ± 0,25

Reaktionstid

Justerbar tidsforsinkelse dS, dr [s]	0; 0,2...50
--------------------------------------	-------------

Software / Programmering

Parameter indstillingsmuligheder	hysteres / vindue; normally open / normally closed; diagnosefunktion; koblings logik; switch-on/switch-off delay; Dæmpning; Udlæsnings enhed
----------------------------------	--

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...100
Kapslingsklasse	IP 67



Tryksensor med display

PN-025-RBR14-QFRKG/US/ /V

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Direktiv om trykudstyr	Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	260
Materiale	rustfri stål (1.4301 / 304); rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FPM	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FPM	
Min. trykcyklusser	100 millioner	
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind	
Drossel element integreret	nej (kan eftermonteres)	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Udlæsnings enhed	3 x LED, grøn
	udgangs status	2 x LED, gul
	Display	alfanumerisk display, 4-cifre
	måleværdier	alfanumerisk display, 4-cifre
Bemærkning		
Bemærkning	Enheden er en specialvariant af PN70xx serien. Ved specialvarianten er trykudligningskanalen lukket. Dette øger beskyttelsesklassen	
Emballage-enheder	1 stk.	

PY9933





Tryksensor med display

PN-025-RBR14-QFRKG/US/ /V

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



OUT1	Switch udgang
OUT2	Switch udgang
	Diagnose udgang