




Tryksensor med LED bar display

PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 LED række visning
- 2 Programmeringsknap



Produktegenskaber		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 2
Måleområde	[bar]	0...10
Procestilslutning		gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind
Applikation		
Applikation		til industriel anvendelse
Medie		væsker og gasser
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Min. sprængningstryk	[bar]	150
Trykbestandig	[bar]	50
Tryktype		relativt tryk
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Power-on forsinkelse	[s]	0,2
Integreret "Watchdog"		ja



Tryksensor med LED bar display

PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E

Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 2
Udgange		
Total antal udgange		2
Udgangssignal		switch signal
Elektrisk design		PNP
Antal digitale udgange		2
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Måleområde	[bar]	0...10
Set punkt SP	[bar]	0,5...10
I step af	[bar]	0,1
Hysteres	[bar]	0,2
Nøjagtighed / afvigelser		
Præcision for koblingspunkt	[% af slutværdi]	< ± 2,0
Gentagelsesnøjagtighed	[% af slutværdi]	< ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K)
Temperaturdrift pr. 10 K		< ± 0,3
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt		Programmeringsknap
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Materiale		EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; rustfri stål (1.4301 / 304)
Materiale, i kontakt med mediet		EPDM/X; Keramik; rustfri stål (1.4305 / 303)



Tryksensor med LED bar display

PZ-010-RBR14-QFPKG/US/ /E

Min. trykcyklusser	100 millioner
Procestilslutning	gevind tilslutning G 1/4 Indvendigt gevind

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, gul
	måleværdier	10 x LED, grøn opløsning 10 % af slutværdien

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A

