
RB6047

Inkremental enkodere med massiv aksel

RB-0400-I24/L2E

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Position for referencemærke
2 M3 dybde 5 mm

CE

Produktegenskaber		
Opløsning		400 opløsning
Aksel design		massiv aksel
Akseldiameter	[mm]	6
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	150
Udgange		
Elektrisk design		HTL
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	50
Koblingsfrekvens	[kHz]	160
Type af kortslutningsbeskyttelse		< 60 s
Faseforskydning A og B	[°]	90
Måle/indstillingsområde		
Opløsning		400 opløsning
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Lagringstemperatur	[°C]	-30...100
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	98
Kapslingsklasse		IP 66
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig		100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig		10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	Ø 36,5 / L = 38

RB6047

Inkremental enkodere med massiv aksel

RB-0400-I24/L2E

Materiale		aluminium
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	10000
Max. startmoment	[Nm]	1
Reference temperatur moment	[°C]	20
Aksel design		massiv aksel
Akseldiameter	[mm]	6
Aksel materiale		stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende)	[N]	5
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende)	[N]	10


Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; radialt, kan også anvendes aksialt

hvid/grøn	0V
brun/grøn	L+
brun	A
grøn	0V A
grå	B
rosa	0V B
rød	0-Index
sort	0V 0-Index
violet	fejl inverteret
Skærm	Kapsling

diagrammer og grafer

Impulsdiagram



retning på rotation med uret (ses på akselenden)