


Inkremental enkodere med hulaksel

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



1 M3 x 0,5 dybde 6 mm



Produktegenskaber

Opløsning	1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning
Kommunikationsinterface	IO-Link
Aksel design	hul akse åben i én side
Akseldiameter [mm]	15,875

Applikation

Funktions princip	inkremental
Aftastningssystem	magnetisk

Elektriske Data

Driftspænding [V]	4,75...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 150
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	0,5
Max. omdrejninger elektrisk [U/min]	12000

Udgange

Elektrisk design	HTL/TTL
Koblingsfrekvens [kHz]	1000
Fabriksindstilling	Udgangsfunktion: HTL (50 mA)
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Faseforskydning A og B [°]	90

Måle/indstillingsområde

Opløsning	1...10000; (parametrerbar; Fabriksindstilling: 1024) opløsning
-----------	--



Inkremental enkodere med hulaksel

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed	[°]	0,1
Software / Programmering		
Parameter indstillingsmuligheder	opløsning; Omdrejningsretning; HTL; TTL	
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SIO-Mode	ja	
Min. Process-cyklistid	[ms]	2,3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95; (Kondensation ikke tilladt)
Kapslingsklasse	IP 65; IP 66; (på huset: IP 67; på akslen: IP 65)	
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig		100 g
Vibrationsbestandig		20 g
MTTF	[År]	292
Mekaniske data		
Vægt	[g]	409
Dimensioner	[mm]	Ø 58,5 / L = 69
Materiale	Flange: aluminium; Kapsling: rustfri stål (1.4521 / 444)	
Tilspændingsmoment	[Nm]	< 0,7; (Montage skrue)
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	12000
Max. startmoment	[Nm]	2
Reference temperatur moment	[°C]	20
Aksel design	hul aksel åben i én side	
Akseldiameter	[mm]	15,875
Aksel materiale	Rustfrit stål	
Indbygningsdybde for aksel	[mm]	27
Maks. aksial akselforskydning	[mm]	0,5
Fastgørelsesflange	Ø 58.5 mm	



Inkremental enkodere med hulaksel

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12, radiale, kan også anvendes aksiale; kodning: A; Støbt hus: rustfri stål (1.4401 / 316); Max. Ledningslængde: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)



IO-Link

1	L+
2	skal ikke benyttes
3	L-
4	IO-Link
5	skal ikke benyttes
afskærmning	Hanstik

enkoder

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
afskærmning	Hanstik

diagrammer og grafer

Impulsdiagram



retning på rotation med uret (ses på akselenden)