

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Position for referencemærke  
2 M4 dybde 5 mm



### Produkttegenskaber

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Opløsning          | 100 opløsning |
| Aksel design       | massiv akse   |
| Akseldiameter [mm] | 6             |

### Elektriske Data

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Driftspænding [V] | 10...30 DC |
| Strømforbrug [mA] | 150        |

### Udgange

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Elektrisk design                    | HTL    |
| Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 50     |
| Koblingsfrekvens [kHz]              | 300    |
| Type af kortslutningsbeskyttelse    | < 60 s |
| Faseforskydning A og B [°]          | 90     |

### Måle/indstillingsområde

|           |               |
|-----------|---------------|
| Opløsning | 100 opløsning |
|-----------|---------------|

### Omgivende forhold

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]   | -30...85                        |
| Bemærk omgivelsestemperatur | med fast monteret kabel: -30 °C |
| Lagringstemperatur [°C]     | -30...100                       |



## Inkremental enkodere med massiv akse

RU-0100-I24/A2

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 64 |
|-----------------|-------|

### Godkendelser / Tests

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Chokbestandig       | 100 g (6 ms)        |
| Vibrationsbestandig | 10 g (55...2000 Hz) |

### Mekaniske data


|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Dimensioner [mm]                                 | Ø 58 / L = 46 |
| Materiale                                        | aluminium     |
| Max. omdrejning, mekanisk [U/min]                | 12000         |
| Max. startmoment [Nm]                            | 1             |
| Reference temperatur moment [°C]                 | 20            |
| Aksel design                                     | massiv akse   |
| Akseldiameter [mm]                               | 6             |
| Aksel materiale                                  | stål (1.4104) |
| Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10            |
| Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20            |
| Fastgørelsesflange                               | synkroflange  |

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; aksial

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| brun      | A                  |
| grøn      | A inverteret       |
| grå       | B                  |
| rosa      | B inverteret       |
| rød       | 0-Index            |
| sort      | 0-Index inverteret |
| blå       | L+ Sensor          |
| hvid      | 0V Sensor          |
| brun/grøn | L+ (Up)            |
| hvid/grøn | 0V (Un)            |
| violet    | fejl inverteret    |
| Skærm     | Kapsling           |

### diagrammer og grafer

|               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impulsdiagram |  <p>Udgang A</p> <p>Udgang B</p> <p>0-Index</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|