


Flowsensor

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 O-ring
2 trykskive



Produktegenskaber

Procestilslutning	M16 x 1,5
-------------------	-----------

Applikation

Udførelse	for rør DN 25
Medie	vand
Medietemperatur [°C]	0...80
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...28 DC
Strømforbrug [mA]	< 80
Power-on forsinkelse [s]	15; (optisk signaleret)

Udgange

Udgangssignal	analog signal
Analog strømudgang [mA]	4...20; (lineariseret)
Max. belastning [Ω]	500
Analog spændingsudgang [V]	; (lineariseret)
Kortslutningsbeskyttelse	nej


Måle/indstillingsområde

Flow range [cm/s]	50...250
-------------------	----------



Flowsensor

SAM16BBD1OOG/W/US-100


Nøjagtighed / afvigelser		
Bemærk om reproducerbarhed		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Temperaturgradient	[K/min]	
Målefejl	[% af slutværdi]	
		200
		max. ± 10 (< 200 cm/s)
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	5; (10%...90%)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	M16 x 1,5
Gevind betegnelse		M16 x 1,5
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L); rustfri stål (1.4571/316Ti); O-ring: NBR 70 Shore A
Procestilslutning		M16 x 1,5
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	10 x LED, grøn opløsning 10 % af slutværdien
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		



Flowsensor

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid