
RV6065

Inkrementalt enkodere med massiv aksel

RV-1250-I24/J

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Position for referencemærke
2 M3 dybde 5 mm

Produktegenskaber		
Opløsning		1250 opløsning
Aksel design		massiv aksel
Akseldiameter	[mm]	10
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	150
Udgange		
Elektrisk design		HTL
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	50
Koblingsfrekvens	[kHz]	160
Type af kortslutningsbeskyttelse		< 60 s
Faseforskydning A og B	[°]	90
Måle/indstillingsområde		
Opløsning		1250 opløsning
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...85
Lagringstemperatur	[°C]	-30...100

RV6065

Inkremental enkodere med massiv aksel

RV-1250-I24/J

Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	98
Kapslingsklasse		IP 64

Godkendelser / Tests


Chokbestandig		100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig		15 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data

Materiale		aluminium
Max. omdrejning, mekanisk	[U/min]	12000
Max. startmoment	[Nm]	1
Reference temperatur moment	[°C]	20
Aksel design		massiv aksel
Akseldiameter	[mm]	10
Aksel materiale		stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende)	[N]	10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende)	[N]	20

Elektrisk tilslutning


Stik: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksial



1	B inverteret
2	L+ Sensor
3	0-Index
4	0-Index inverteret
5	A
6	A inverteret
7	fejl inverteret
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V Sensor
12	L+

diagrammer og grafer

Impulsdiagram



retning på rotation med uret (ses på akselenden)