

SBT32XKX10KG/O/US



Elektriske Data		
Driftspændingstolerance	[%]	-15...10
Driftspænding	[V]	24 DC; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug	[mA]	< 35
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja



Flow transmitter med tilbageløbsventil

SBT32XKX10KG/O/US

Udgange		
Udgangssignal		analog signal
Analog strømudgang [mA]		4...20
Max. belastning [Ω]		500
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Måleområde [l/min]		4...200
Nøjagtighed / afvigelser		
Reproducerbarhed [% af slutværdi]		1
Målefejl [% af slutværdi]		± 5
Reaktionstid		
Reaktionstid [s]		< 0,01
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [$^{\circ}\text{C}$]		0...60
Lagringstemperatur [$^{\circ}\text{C}$]		-15...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [År]		393
Mekaniske data		
Vægt [g]		2423,7
Materiale	Messing belagt med hvid bronze; PPS; kobberlegering; aluminium eloxeret; PEI; Silikone; O-ring: EPDM; FKM	
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4401 / 316); rustfri stål (1.4301 / 304); Messing; Messing kemisk forniklet; PPS; O-ring: FKM; magnet: metal legering forniklet; To komponent lim	
Procestilslutning		Rp 1 1/2
Switchfrekvens mekanisk		10 millioner
Bemærkning		
Bemærkning	anbefaling brug 200 micron filtrering	
	Alle angivelser gælder for vand (20 $^{\circ}\text{C}$).	
Emballage-enheder		1 stk.

Flow transmitter med tilbageløbsventil

SBT32XKX10KG/O/US

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,3 m, Silikone

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning




Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2

Ledningsfarver :

BN = brun
BU = blå
WH = hvid

diagrammer og grafer



dP Tryktab

Q volumetrisk flow mængde