


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFG14ZBB

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF0516

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!


Produktegenskaber

Procestilslutning	Clamp DN25 ISO 2852
-------------------	---------------------

Applikation

Applikation	højt temperaturområde; hygiejnisk område
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	højt temperaturområde; hygiejnisk område
Medietemperatur [°C]	0...120

Gasser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde
Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFG14ZBB

Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flydende medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		Clamp DN25 ISO 2852
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå