




Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2
Procestilslutning	gevind tilslutning M26 x 1,5

Applikation

Udførelse	for T-stykker (DIN 2353): QL 22-18-22
Medietemperatur [°C]	0...80
Trykbestandig [bar]	30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...28 DC
Strømforbrug [mA]	< 80
Polaritetsbeskyttelse	ja
Power-on forsinkelse [s]	15; (optisk signaleret)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---------------------------

Udgange

Total antal udgange	2
Udgangssignal	switch signal
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	2
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5



Flowsensor

SAE18BBDGPKG/W/US

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Måle/indstillingsområde

Flow range	[l/min]	0...20
Indstillingsområde	[l/min]	0,4...19,6

Nøjagtighed / afvigelse

Bemærk om reproducerbarhed		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Temperaturgradient	[K/min]	200
Hysteres	[l/min]	ca. 10
Målefejl	[% af slutværdi]	max. ± 10

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	5; (10%...90%)
--------------	-----	----------------

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt		trykknop
----------------------------	--	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	Ø 14
Materiale		PBT-GF20
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti) delvis forniklet
Procestilslutning		gevind tilslutning M26 x 1,5

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	10 x LED, multi-colour opløsning 10 % af slutværdien
---------	----------	--

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A






Flowsensor

SAE18BBDGPKG/W/US

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid