


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFG14ZBB/6M


Produktegenskaber

Probelængde L	[mm]	42
Procestilslutning		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Applikation

Applikation		højt temperaturområde; hygiejnisk område
Trykbestandig	[bar]	30
Flydende medier		
Applikation		højt temperaturområde; hygiejnisk område
Medietemperatur	[°C]	0...120
Gasser		
Medietemperatur	[°C]	0...100

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker		VS3000
----------------------------	--	--------

Måle/indstillingsområde

Probelængde L	[mm]	42
Flydende medier		
Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
Største følsomhed	[cm/s]	3...60
Gasser		
Indstillingsområde	[cm/s]	200...2000
Største følsomhed	[cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Flydende medier


Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFG14ZBB/6M

Gasser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Omgivende forhold		
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[År]	8648
Mekaniske data		
Vægt	[g]	485
Materiale		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Bemærkning		
Bemærkning		3A-godkendelsen er kun gyldig, ved indbygning med adaptere der har 3A-godkendelse.
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, Silikone; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå