


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ABH/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
-------------------	-----------------------

Applikation

Medie	Flydende medier; Gasser; aggressive medier
-------	--

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Trykbestandig	[bar]	30
---------------	-------	----

Flydende medier

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gasser

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS 0200
----------------------------	---------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Største følsomhed	[cm/s]	3...60
-------------------	--------	--------

Gasser

Indstillingsområde	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Nøjagtighed / afvigelser

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstid

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Flydende medier


Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFR12ABH/10M

Gasser	
Reaktionstid	[s] 1...10
Omgivende forhold	
Kapslingsklasse	IP 67
Mekaniske data	
Kapsling	gevindtype
Materiale	Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiale, i kontakt med mediet	Hastelloy C-4 (2.4610)
Procestilslutning	G 1/2 udvendig gevind
Tilbehør	
Leverings omfang	Tætninger: 2 x AMF 30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kabel: 10 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilslutning	



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå