


Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ABBE1/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: SF120A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Procestilslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Trykbestandig [bar]	30

Flydende medier

Applikation	ATEX område Zone 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gasser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriske Data

Tilslutning til forstærker	VS0200 Exi
----------------------------	------------

Måle/indstillingsområde

Flydende medier

Indstillingsområde [cm/s]	3...300
Største følsomhed [cm/s]	3...60

Gasser

Indstillingsområde [cm/s]	200...2000
Største følsomhed [cm/s]	200...800

Nøjagtighed / afvigelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstid

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flydende medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gasser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

SF0700



Flow sensor for tilkobling til evalueringsenhed

SFM12ABBE1/US-100

Omgivende forhold

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data


Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse	M12 x 1
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Procestilslutning	M12 x 1

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Max. Ledningslængde: 100 m



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort
WH =	hvid
GY =	grå